



## Principales

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Gamme                                      | Acti 9                  |
| Type de produit ou équipement              | Peigne de raccordement  |
| Mode d'installation                        | Horizontale             |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion |
| Description des lignes                     | 3P + N                  |
| Longueur modules de 18 mm                  | 12                      |

## Complémentaires

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de voies                            | 4 voies N + 3 L (équilibré)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Configuration des pôles pour 1 voie        | 1 x 3P + N<br>1 x 3P<br>3 x 1P + N                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "Pas" de raccordement                      | 9 Mm entre phase et neutre<br>18 mm entre phases                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type de connecteur                         | Dent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Distance entre appareils                   | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marquage                                   | N L1 N L2 N L3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Isolement                                  | Isolé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Présentation du produit                    | Découpable                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ie] courant assigné d'emploi              | 80 A à 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 230 V CA Ph/N<br>400 V CA Ph/Ph                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 440 V CA se conformer à CEI 61439-1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Emplacement de montage                     | Haut sur borne du type à cage                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pas de 9 mm                                | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur                                    | 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Largeur                                    | 218 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profondeur                                 | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids du produit                           | 334 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Couleur                                    | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compatibilité de gamme                     | Acti 9 Acti 9 DT40<br>Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi<br>Acti 9 Vigi TG40<br>Acti 9 Vigi TG60<br>Multi 9 Multi 9 N40<br>Multi 9 Multi 9 N40 Vigi<br>Acti9 Acti9 iDT40<br>Acti9 Acti9 iDD40<br>Acti9 Acti9 iDD40 TG<br>Acti9 Vigi iTG40<br>Acti9 Acti9 iIG40<br>Acti9 Acti9 iDT40K<br>Acti9 Acti9 iDD40K<br>Acti9 Acti9 iIG40K |

## Environnement

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Normes                 | EN/CEI 60439-1                               |
| Tenue au feu           | 960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Degré de pollution     | 3 se conformer à EN/CEI 60439-1              |
| Degré de protection IP | IP20 avec embouts et cache-dents             |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                        |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                             |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                           |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                      |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                        |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |