ABE9C1240M

Telefast - répartiteur passif - IP67 - avec connecteur M12 4 voies



Principales

Gamme de produit	Advantys ABE9
Type de produit ou équipement	Répartiteur passif IP67
Nombre de canaux	4
Raccordement électrique	1 connecteur mâle enfichable 4 connecteurs femelles M12 5 broches
Etat LED	Sans

Complémentaires

8 voies	
24 V CC	
4 A	
Catégorie 3 se conformer à VDE 0110	
Toutes positions	
Fixation vis M4	
5000 μΩ	
16 A 1 mm² 12 A 0,75 mm²	
Avec ou sans	
0,06 kg	
	24 V CC 4 A Catégorie 3 se conformer à VDE 0110 Toutes positions Fixation vis M4 5000 μΩ 16 A 1 mm² 12 A 0,75 mm² Avec ou sans

Environnement

Environment		
Degré de protection IP	IP67 conforming to CEI 529	
Certifications du produit	cULus	
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-2080 °C	
Température de l'air ambiant en stockage	-4085 °C	
Tenue aux vibrations	0,2 gn (f= 57150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6, FC tests	
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms se conformer à EN 68-2-2	


Durabilité de l'offre

Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	© Oui	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	

Fiche produit Encombrements


ABE9C1240M

Dimensions avec connecteur ABE9XCA14.



ABE9C1240M

Schéma de câblage



(1) BR1 et BR2 : liaison débrochable

Repère	Borne	Fil			
1/4	1	Blanc			
1/2	9	Gris/rose			
2/4	2	Vert			
2/2	10	Rouge/bleu			
3/4	3	Jaune			
3/2	11	Blanc/vert			
4/4	4	Gris			
4/2	12	Marron/vert			
1 et 3/1	+1	Marron 1			
2 et 4/1	+2	Marron 2			
1 et 3/3	-1	Bleu 1			
2 et 4/3	-2	Bleu 2			
14/5	PE	Vert/jaune			

Bornes de raccordement

