



Principales

Gamme de produit	Advantys ABE9
Type de produit ou équipement	Répartiteur passif IP67
Nombre de canaux	4
Raccordement électrique	1 connecteur mâle enfichable 4 connecteurs femelles M12 5 broches
Etat LED	Sans

Complémentaires

Nombre de voies	8 voies
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CC
Courant par voie	4 A
Groupe d'isolement	Catégorie 3 se conformer à VDE 0110
Position de montage	Toutes positions
Mode de fixation	Fixation vis M4
Résistance de contact	5000 $\mu\Omega$
Courant de ligne commune	16 A 1 mm ² 12 A 0,75 mm ²
Séparation lignes communes	Avec ou sans
Poids du produit	0,06 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP67 conforming to CEI 529
Certifications du produit	cULus
Température ambiante de fonctionnement	-20...80 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Tenue aux vibrations	0,2 gn (f= 57...150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6, FC tests
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms se conformer à EN 68-2-2

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Dimensions avec connecteur ABE9XCA14••





Schéma de câblage



(1) BR1 et BR2 : liaison débrochable

Repère	Borne	Fil
1/4	1	Blanc
1/2	9	Gris/rose
2/4	2	Vert
2/2	10	Rouge/bleu
3/4	3	Jaune
3/2	11	Blanc/vert
4/4	4	Gris
4/2	12	Marron/vert
1 et 3/1	+1	Marron 1
2 et 4/1	+2	Marron 2
1 et 3/3	-1	Bleu 1
2 et 4/3	-2	Bleu 2
1...4/5	PE	Vert/jaune

Bornes de raccordement

