

Fiche produit

Caractéristiques

ABL8BPK24A07

Phaseo - module de batterie - 24Vcc - 40A - 7Ah - pour alimentation électrique



Principales

Gamme de produit	Phaseo
Type de produit ou équipement	Module batterie
Capacité de batterie	7 Ah

Complémentaires

Limites de la tension d'entrée	21...29 V
Temps de charge	72 H
Courant de charge	0,7 A
Taux de déchargement spontané	9 %, 3 mois 3 %, 1 mois 15 %, 6 mois
Couplage de sortie	Parallèle
Altitude de fonctionnement	2000 m
Marquage	CE
Poids du produit	6,5 kg

Environnement

Certifications du produit	CTP[RETURN]UL
Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante de stockage	-20...50 °C

Durabilité de l'offre


Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Module de batterie 24 VCC

Dimensions

mm
inch




ABL	a	b	c	G	H
8BPK24A03	184/7.24	138,5/5.45	131	156/6.14	83/3.27
8BPK24A07	170/6.69	155,5/6.12	131	152/5.98	100/3.94
8BPK24A12	236/9.29	155,5/6.12	131	218/3.94	100/3.94

(1) ABL8BPK24A03 (avec kit ABL1A02)

Module de batterie 24 VCC

Montage




Spécifications de câblage

Types et sections de câbles

	ABL 8BPK24A00 6 / 10	ABL 8BPK24A00 10 / 6
	ABL 8BPK24A00 6 / 10	ABL 8BPK24A00 10 / 6
	Ø 5,5 mm / Ø 22 in 	Nm 1,7 Nm max lb-in 15

Câblage des modules de batterie 24 VCC

Schéma de câblage



Mise en parallèle de 2 batteries ABL8PK24A00

Schéma de câblage

