



Principales

Gamme de produit	Advantys Telefast ABE7
Type de produit ou équipement	Relais statique embrochable
Type de relais	Relais de sortie
Quantité minimum de commande	Lot de 4

Complémentaires

Temps de réponse	$\leq 0,1$ ms de l'état 1 à 0 $\leq 0,2$ ms de l'état 0 à l'état 1
Dimension du pas en largeur	12 mm
Accessoires associés	ABE7P16T318 ABE7P16T330 ABE7R16T330 ABE7P16T334 ABE7P16T318E ABE7P16T330E ABE7R16T332
Tension d'entrée logique	24 V CC
Tension de sortie logique	24 V CC autoprotégé sortie(s)
Courant de sortie TOR	2000 mA
Etat actuel 0 garanti	0,4 mA CC
Etat actuel 1 garanti	2,9 mA CC
Tension état 0 garanti	3,8 V CC
Tension état 1 garanti	18,6 V CC
Poids du produit	0,016 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui

Schéma de câblage interne

