

Fiche produit

Caractéristiques

ACTPC6ASFLS10WE

Actassi - cordon CL-MNC S/FTP 4 paires cat. 6A LSZH - 1 mètre - blanc



Principales

| | |
|---------------------------|---------------|
| Range | Actassi |
| Product | Cordon |
| Application | Communication |
| Couleur | White |
| Type de blindage du câble | S/FTP |

Complémentaires

| | |
|---|---|
| Type de câble | 4 pair cables |
| Cable length (customisable value in configurator) | 1 m |
| Catégorie de réseau de communication | 6A |
| Fréquence de transmission | 500 MHz |
| Matériau des contacts | Phosphor bronze with 50 micro-inches gold over 100 micro-inches nickel |
| Jauge AWG | AWG 28 |
| Nombre d'accouplements minimum | 750 cycle |
| Diamètre extérieur du câble | 5.5 mm +/- 0.2 mm |
| Matière | Cuivre: conducteur PE (polyéthylène): isolant du conducteur Aluminium/Polyester: feuille Tin plated copper: braid shield PE (polyéthylène): gaine |

Environnement

| | |
|-------------------|---|
| Tenue à la flamme | LSZH |
| Normes | Performance: ISO/IEC 11081:2017 Performance: TIA/EIA-568-C.2 Performance: EN 50173:2018 Performance: CEI 61935-2 |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|