



## Principales

Range	Actassi
Product	Cordon
Application	Communication
Couleur	White
Type de blindage du câble	S/FTP

## Complémentaires

Type de câble	4 pair cables
Cable length (customisable value in configurator)	3 m
Catégorie de réseau de communication	6A
Fréquence de transmission	500 MHz
Matériau des contacts	Phosphor bronze with 50 micro-inches gold over 100 micro-inches nickel
Jauge AWG	AWG 28
Nombre d'accouplements minimum	750 cycle
Diamètre extérieur du câble	5.5 mm +/- 0.2 mm
Matière	Cuivre: conducteur PE (polyéthylène): isolant du conducteur Aluminium/Polyester: feuille Tin plated copper: braid shield PE (polyéthylène): gaine

## Environnement

Tenue à la flamme	LSZH
Normes	Performance: ISO/IEC 11081:2017 Performance: TIA/EIA-568-C.2 Performance: EN 50173:2018 Performance: CEI 61935-2

## Offer Sustainability

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------