



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Quantité du lot	Lot de 100
Composant du démarreur étoile-triangle	Vis avec rondelle imperdable

Complémentaires

Variante de construction	Pour assemblage
Montage de la tête	M4 x 10
Filetage ISO	M4
Puissance moteur kW	110 KW 30 KW 63 KW 18,5 KW 37 KW 25 KW 11 KW 132 KW 4 KW 59 KW 147 KW 22 KW 75 KW 15 KW 5,5 KW 55 KW 7,5 kW
Type de démarreur moteur	Démarreur étoile-triangle
Support de montage	Profilé asymétrique Profilé combiné Profilé Omega AM1-DP Profilé Omega AM1-DE
Nombre d'appareils	2
Montage du produit	Platine de montage Rail
Poids du produit	0,002 kg
Forme de la tête de vis	Perforation hexagonale
Verrouillage mécanique étoile-triangle	Sans
Longueur du filetage	10 mm
Équipement inclus	Rondelle

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui