Fiche produit
Caractéristiques

AF1VA618
PanelSeT - Thalassa - vis M6x18mm + rondelle

Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Quantité du lot	Lot de 100
Composant du démarreur étoile-triangle	Écrous mobiles 1/4 tour +boulons Vis avec rondelle imperdable

Complémentaires

Variante de construction	Pour assemblage
Fixation du mécanisme	Vis
Montage de la tête	M6 x 18
Filetage ISO	M6
Puissance moteur kW	15 KW 200 KW 250 KW 280 KW 315 KW 4 KW 5,5 KW 55 KW 7,5 KW 11 KW 110 KW 132 KW 100 KW 147 KW 22 KW 220 KW 25 KW 59 KW 75 KW 90 KW 18,5 KW 37 KW 160 KW 185 KW 30 KW 375 KW 63 kW
Type de démarreur moteur	Démarreur étoile-triangle
Support de montage	Profilé combiné Profilé Omega AM1-DE Profilé Omega AM1-DP Profilé asymétrique Profilé cranté AM1-EC
Nombre d'appareils	12 2 8 15
Accessoires associés	Pour montants AM3-EC
Montage du produit	Rail Platine de montage

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Poids du produit	0,006 Kg 0,005 kg
Forme de la tête de vis	Perforation hexagonale
Verrouillage mécanique étoile-triangle	Sans
Longueur du filetage	18 mm
Equipement inclus	Rondelle

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui