



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Quantité du lot	Lot de 10
Composant du démarreur étoile-triangle	Écrous mobiles 1/4 tour +boulons

Complémentaires

Variante de construction	Pour assemblage
Fixation du mécanisme	Vis
Montage de la tête	M8 x 20
Filetage ISO	M8
Puissance moteur kW	100 KW 200 KW 185 KW 220 KW 315 KW 250 KW 160 KW 90 KW 280 KW 375 kW
Type de démarreur moteur	Démarreur étoile-triangle
Support de montage	Profilé cranté AM1-EC
Nombre d'appareils	8
Accessoires associés	Pour montants AM3-EC
Poids du produit	0,024 Kg 0,023 kg
Forme de la tête de vis	Hexagonal
Longueur du filetage	20 mm
Equipement inclus	Rondelle

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.