Fiche produit
Caractéristiques

AK2CD75
PanelSeT - Thalassa - COUVERCLE GOULOTTE DIN

Principales

Type de produit ou équipement	Couvercle
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Compatibilité de gamme	Spacial S3D Spacial CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Support de montage	Conduit de câble largeur= 75 mm
Quantité du lot	Lot de 8

Complémentaires

Couleur	Gris (RAL 7030)
Longueur	2000 mm
Largeur	75 mm
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Poids du produit	0,38 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5…60 °C
Tenue à la flamme	V-0 se conformer à UL 94
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 60695-2-1/1
Normes	VDE 0660 VDE 0506 DIN 43659

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.