



### Principales

|                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit ou équipement              | Conduit de câble                                                           |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de câblage                                                     |
| Compatibilité de gamme                     | Spacial S3D<br>Spacial CRN<br>Thalassa PLA<br>Thalassa PLS<br>Thalassa PLM |
| Composition de l'appareil                  | Sans couvercle                                                             |
| Quantité du lot                            | Lot de 8                                                                   |

### Complémentaires

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Couleur               | Bleu (RAL 5000)              |
| Mode de fixation      | Par vis<br>Support clipsable |
| Matière               | PVC (chlorure de polyvinyle) |
| Hauteur               | 90 mm                        |
| Longueur              | 2000 mm                      |
| Largeur               | 30 mm                        |
| Poids du produit      | 1,12 kg                      |
| Nombre total de brins | 200                          |

### Environnement

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -5...60 °C                                       |
| Tenue à la flamme                      | V-0 se conformer à UL 94                         |
| Tenue au feu                           | 960 °C se conformer à CEI 60695-2-1/1            |
| Normes                                 | VDE 0506<br>DIN 43659<br>NF C 68-102<br>VDE 0660 |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |