



Principales

Type de produit ou équipement	Conduit de câble
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Compatibilité de gamme	Spacial S3D Spacial CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Composition de l'appareil	Sans couvercle
Quantité du lot	Lot de 8

Complémentaires

Couleur	Gris (RAL 7030)
Mode de fixation	Support clipsable Par vis
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Hauteur	25 mm
Longueur	2000 mm
Largeur	25 mm
Poids du produit	0,26 kg
Nombre total de brins	25

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Tenue à la flamme	V-0 se conformer à UL 94
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 60695-2-1/1
Normes	VDE 0660 VDE 0506 DIN 43659

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui