



Principales

Gamme	Lineryg
Nom du produit	HK
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Description des pôles	1P + N
[I _{th}] courant thermique conventionnel	25 A
I ² t à l'enclenchement	200000 A ² .s
Nombre de câbles	2 câble(s) 4 mm ² à 105 °C
Largeur	54 mm
Hauteur	190 mm
Profondeur	61 mm

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à CEI 60439-1
Raccordement électrique	Connecteur
Pas de 9 mm	6
Poids du produit	0,23 kg

Environnement

Normes	CEI 60439
Certifications du produit	DNV[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.