



Principales

Gamme	Linery
Nom du produit	HK
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Description des pôles	3P
[Ith] courant thermique conventionnel	25 A
I²t à l'enclenchement	200000 A².s
Nombre de câbles	3 câble(s) 4 mm² à 105 °C
Largeur	106 mm
Hauteur	190 mm
Profondeur	63 mm

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à CEI 60439-1
Pas de 9 mm	12
Poids du produit	0,61 kg

Environnement

Normes	CEI 60439
Certifications du produit	CSA[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]UL[RETURN]DNV

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.