



### Principales

|                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                              | Linery                                                              |
| Nom du produit                                     | HK                                                                  |
| Type de produit ou équipement                      | Platine de montage                                                  |
| Description des pôles                              | 3P + Nc                                                             |
| [I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel | 50 A                                                                |
| I <sup>2</sup> t à l'enclenchement                 | 200000 A².s                                                         |
| Nombre de câbles                                   | 3 câble(s) 4 mm² à 105 °C<br>1 câble(s) 1,5 mm²<br>3 câble(s) 4 mm² |
| Largeur                                            | 106 mm                                                              |
| Hauteur                                            | 190 mm                                                              |
| Profondeur                                         | 63 mm                                                               |

### Complémentaires

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| [Ui] tension assignée d'isolement | 690 V se conformer à CEI 60439-1 |
| Pas de 9 mm                       | 12                               |
| Poids du produit                  | 0,71 kg                          |

### Environnement

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Normes                    | CEI 60439                                                          |
| Certifications du produit | DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]CSA[RETURN]UL |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACh                    |  <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                      |
| Sans SVHC REACh                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                           |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                         |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |