



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	HK
Type de produit ou équipement	Prise de courant
Description des pôles	3P + N
[I _{th}] courant thermique conventionnel	32 A
I ² t à l'enclenchement	200000 A ² .s
Nombre de points	2
Nombre de câbles	4 câble(s) 4 mm ²
Longueur de câble	0,25 m
Quantité du lot	Lot de 6

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	600 V se conformer à CSA 600 V se conformer à UL 690 V se conformer à CEI 60439-1
Courant de crête	25 kA
Largeur	36 mm
Hauteur	46 mm
Profondeur	38 mm
Poids du produit	0,05 kg

Environnement

Normes	CEI 60439
Certifications du produit	UL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]CSA[RETURN]DNV

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.