



## Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Plus
Type de produit ou équipement	Boîtier de plafond
Présentation du produit	Avec couvercle dépassant
Équipement inclus	Dispositif d'accrochage Crochet Couvercle dépassant Prise DCL IPX4
Quantité du lot	Lot de 10

## Complémentaires

Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Par vis et griffes
Matière	Acier PC/ABS ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PS (polystyrène) PA (polyamide) 6.6
Tenue mécanique	Tenue au feu
Nuance de la couleur	Boîtier: bleu (RAL 5015) Pièce en plastique: blanc (RAL 9010)
Entrée de câble	6 prédécoupes
Diamètre/profondeur du foret	67 mm 50 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	49 mm

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Tenue au feu	850 °C
Normes	CEI 60670-1

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

