



Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Plus
Type de produit ou équipement	Boîtier de plafond
Présentation du produit	Avec couvercle affleurant et prise d'éclairage douille E27
Équipement inclus	Prise DCL IPX4 Prise d'éclairage avec douille E27 Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC Dispositif d'accrochage Crochet Couvercle encastré
Quantité du lot	Lot de 10

Complémentaires

Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Par vis et griffes
Matière	PA (polyamide) 6.6 PC/ABS Acier PS (polystyrène) ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Tenue mécanique	Tenue au feu
Nuance de la couleur	Boîtier: bleu (RAL 5015) Pièce en plastique: blanc (RAL 9010)
Entrée de câble	6 prédécoupes
Diamètre/profondeur du foret	67 mm 50 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	49 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Tenue au feu	850 °C
Normes	CEI 61995-1 CEI 60670-1