



## Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



## Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Tension de sortie principale	230 V
Type de connexion entrée	CEI 60309 16 A 2P + T
Nombre d'unité de rack	1U
Longueur de câble	2,44 m
Nombre de câbles	2
Équipement inclus	Matériel de montage Supports de montage en rack Câble de configuration série

## Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,4 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	23,6 cm
Poids du produit	4,21 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée

## Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant de ligne max	16 A
Limites du courant d'entrée	16 A
Capacité de chargement	3840 VA

## Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	16 A
Nombre de prises d'alimentation	1 CEI 60309 16 A 2P + T
Longueur du cordon	0,91 m

## Conformité

Certifications du produit	CE[RETURN]directive CEM 2004/108/CE[RETURN]directive BT 2006/95/EC
Normes	EN/CEI 60950-1 UL 60950-1

## Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	 <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Take-back	Take-back program available