



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



Principales

Couleur	Noir
Type du PDU	De base
Cord length	2,44 m
Nombre de câbles	1
Equipement inclus	Guide d'installation

Complémentaires

Tension d'entrée principale	400 V 3 phases
Hauteur	4,4 cm
Largeur	43,7 cm
Tension de sortie principale	230 V
Profondeur	25,4 cm
Poids du produit	4,84 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	CEI 60309 32 A 3P + N + PE
Mode d'installation	Rack montée
Rack units	1U
Position de montage	Horizontal
Tension admissible	200...250 V
Courant de ligne max	32 A
Limites du courant d'entrée	32 A
Capacité de chargement	22000 VA
Fréquence du réseau	47...63 Hz
Outlet type and quantity	6 CEI 60320 C19

Environnement

Certifications du produit	CE[RETURN]GOST[RETURN]VDE
Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available