



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche de batterie de remplacement
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Tous les connecteurs nécessaires Guide de recyclage de batteries Guide d'installation Emballage réutilisable

Batteries & durée de fonctionnement

Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Cartouche de batterie fermée
Tension de la batterie	24 V
Nombre de quantité de batterie de rechange	1

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	10,2 cm
Largeur	13,3 cm
Profondeur	15,2 cm
Poids du produit	6,8 kg
Mode d'installation	Non montable en rack

Sortie

Capacité de batterie	7,0 Ah
----------------------	--------

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-5...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Take-back	Take-back program available