



### Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

### Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche de batterie de remplacement
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Tous les connecteurs nécessaires Guide de recyclage de batteries Enceinte ou bac métallique de batteries Emballage réutilisable Guide d'installation

### Batteries & durée de fonctionnement

Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Cartouche de batterie fermée
Nombre de quantité de batterie de rechange	1

### Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,3 cm
Largeur	21,6 cm
Profondeur	34,3 cm
Poids du produit	10 kg
Mode d'installation	Non montable en rack
Compatible USB	No

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...45 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Take-back	Take-back program available