



Présentation

Présentation	Baies spécialisées avec refroidissement intégré, atténuation du bruit et distribution électrique pour applications serveur et réseau dans des environnements de bureau.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Type de produit ou équipement	Armoire rack
Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V 240 V
Tension de sortie principale	200 V 240 V
Input Connection Type	CEI 60320 C14
Output connection type	12 CEI 60320 C13
Nombre d'unité de rack	38U
Équipement fournis	Roulettes Touche(S) Pieds de réglage Unité de distribution d'alimentation (PDU) pour rack Panneaux latéraux Fiche de déballage

Physique

Hauteur	195 cm
Largeur	75 cm
Profondeur	113 cm
Poids du produit	202,5 kg
Couleur	Gris Chêne
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	88,01 cm
Profondeur de montage minimale	72,01 cm
Largeur du rack	19"
Charge permanente admissible	778,36 kg statique

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
---------------------	----------

Conformité

Certifications du produit	Conformité TAA
Normes	EIA-310D

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Take-back	Take-back program available