



Principales

Gamme de produit	LinerGY
Type de produit ou équipement	Terminaison du câble
Taille d'embout	Moyen
Normes	NF C 63-023
Type d'emballage	Sachet individuel
Quantité du lot	Lot de 1000
Section de câble	0,5 mm ²

Complémentaires

Type d'embout	Faisceau double
Informations complémentaires	Sans support marqueur
Couleur	Blanc
Matériau de la collerette	Plastique sans halogène
Matière du tube	Cuivre se conformer à ISO 1337
Nombre de câbles	2
Jauge AWG	AWG 22
Dimension de la lunette d'encadrement	Ø 2,5 x 4,7 mm
Diamètre du tube	1,7 mm
Longueur	18,5 mm
Longueur du tube	8 mm
Poids du produit	0,11 kg

Environnement

Certifications du produit	cCSAus
Température ambiante de fonctionnement	-20...105 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes