



Principales

Gamme de produit	Modicon X80
Type de produit ou équipement	Module de sorties analogiques

Complémentaires

E/S spécifiques de l'application	HART
Accessoires associés	Processeur BMEP58... Fond de panier BMEXBP... ABE7CPA21 Module de tête BMECRA31210 Bornier BMXCPS4002...
Raccordement électrique	20 voies bornier Telefast
Isolation entre canaux	Isolé
Erreur de mesure	0,1 % de l'échelle 25 °C 0,2 % de l'échelle 0...60 °C
Dérive en température	45 ppm/°C
Tension d'isolement	1000 V CC pour 60 s entre les canaux 1400 V CC pour 60 s entre les canaux et la masse 1400 V CC pour 60 s entre les canaux et le bus
Vérifications	Détection de rupture de fil
Impédance de charge ohmique	600 Ohm 0...20 mA 570 Ohm 0...21 mA
Nombre de sorties analogiques	4
Type de sortie analogique	Courant: 4...20 mA
Résolution sorties analogiques	15 bits + signe
Topologie	Point à point
Fonctions disponibles	Cartographie E/S
Poids du produit	0,223 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Certifications du produit	CE[RETURN]RCM[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]Marine marchande[RETURN]UL
Normes	EN/CEI 61010-2-201 EN/CEI 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.