



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension d'entrée principale	24 V CC
Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)
Tension de sortie principale	24 V CC
Puissance nominale en W	240 W
Mode de raccordement	1 2 broches

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Système de batterie externe
Tension de la batterie	24 V

Généralités

Nombre de modules d'alimentation	1
Équipement fournis	Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Gris métal
Hauteur	129 mm
Largeur	40 mm
Profondeur	119 mm
Poids du produit	0,5 kg
Mode d'installation	Montage rail DIN
Position de montage	Horizontal

Entrée

Nombre de connecteurs d'entrée	1 bornier type 2 fils sans neutre
Limites de la tension d'entrée	21,6...28,8 V 24 V CC
Courant maximum actuel en entrée par phase	10 A
Type de protection en entrée	Fusible intégré (non interchangeable) Protégé contre les courts-circuits Contre l'inversion de polarité

Sortie

Wave type	CC
Fonctionnement en surcharge	60 secondes à 130 % et 30 secondes à 145 %
Rendement	95 %
Courant maximum des sorties	10 A

Conformité

Certifications du produit	CE[RETURN]TÜV
Normes	UL 60950-1 CEI 62368-1 CSA-C22.2 No 62368-1-14 CEI 61010-1

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-15...50 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température ambiante de stockage	-15...70 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Altitude de stockage	0...3000 m
Niveau acoustique	40 dB
Degré de protection IP	IP20

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.