



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 TH
Type de produit ou équipement	Thermostat
Nom de l'appareil	TH4
Nombre de zones	1
Équipement inclus	Fourni avec sonde température ambiante

Complémentaires



Mode opératoire	Au-dessus de la congélation: 5 °C Confort: 8...26 °C Réduit: 0...10 °C
Précision de mesure	+/- 0,2 °C
Puissance consommée en VA maximale	4 VA
Courant commuté maximum	16 A - 250 V pf = 1 3 A - 250 V pf = 0,6
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 %
Type de protection	Protection contre les surtensions dues à la foudre Protection contre la surchauffe
Etat LED	Voyant lumineux (rouge) définition de la position des contacts de sortie Voyant lumineux (vert) au-dessus du mode de fonctionnement congélation Voyant lumineux (jaune) mode de fonctionnement réduit
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	5
Mode de raccordement	2 bornes sans vis, section de câble: 2,5 mm ²
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	85 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	65 mm

Environnement

Normes	EN 60730-2-9
Degré de protection (IP)	IP20

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.