



Principales

Gamme de produit	Détecteur de Mouvement ARGUS STANDARD
Gamme	ARGUS
Type de produit ou équipement	Détecteur de mouvement
Type de charge	Lampe à incandescence: 1000 W, CA Lampe halogène basse tension avec transformateur ferro magnétique: 500 VA Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 315 VA Tube fluorescent: 250 VA, CA Lampe fluorescente compacte: 4 x 23 W, CA Capacitif: : 6 A, 28 µF, CA Capacitif: : 10 A, 21 µF, CA Lampe halogène: 800 W, CA
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Carton

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	220...240 V
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension assignée de service (Us)	220...240 V
Courant de sortie	10 A
Type de réglage	Durée de minuterie Seuil de luminosité
Temporisation	5 s...20 min
Réglage de l'intensité lumineuse	5...2000 lx
Angle de détection	0...360 °
Plage de détection	Frontal: 12 m
Matière	Plastique mat
Montage de l'appareil	Saillie
Hauteur de montage	2,5 m

Environnement

Degré de protection (IP)	IP55
Température ambiante de fonctionnement	-15...40 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.