



Principales

Gamme de produit	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 STD
Type de produit ou équipement	Variateur distant
Nom de l'appareil	STD
Fonctions disponibles	Fonction escalier Fonction scène Détection automatique du type de charge Vitesse de variation configurable

Complémentaires

Application	Bâtiment
Type de charge	Lampe halogène: ≤ 400 W Lampe à incandescence: ≤ 400 W Lampe fluocompacte, variable: ≤ 80 W Lampe à LED, variable: ≤ 60 W Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: ≤ 300 W Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique: ≤ 400 W
Type de commande	Contrôle local: bouton poussoir Contrôle à distance: bouton poussoir
Puissance consommée en VA	0,8 VA
Pertes thermiques	3 W
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA - 15...10 % à 50 Hz
Tension d'entrée	8 à 230 V CA/CC
Type de protection	Protection électronique contre la surcharge Protection électronique contre la surtempérature
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Auxiliaires connectés	10 boutons poussoirs non lumineux au maximum, distance : < 100 m
Utilisation de l'interrupteur	Off/on central
Fonction alarme	Rappel de sonnerie Réveil
Type de variateur	Variateur de lumière avec mémoire
Hauteur	85 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Poids du produit	70 g

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Règlement Européen	2004/108/CE - compatibilité électromagnétique 2006/95/CE - directive basse tension
Température ambiante de fonctionnement	-30...50 °C
Température ambiante de stockage	-20...70 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie