



Principales

Gamme de produit	TeSys
Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	DE1K
Type de produit ou équipement	Boîtier
Application	Moteur
Matière	Polycarbonate
Composition de l'appareil	Contacteur commandé séparément Disjoncteur commandé séparément
Accessoires associés	LG7
Type de commande	Bouton-poussoir démarrage blanc I Bouton-poussoir stop noir O

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Nombre d'entrée de câble	4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
Hauteur	165 mm
Largeur	175 mm
Profondeur	137 mm
Poids du produit	0,5 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 conforming to CEI 60529
Caractéristique d'environnement	Standard
Certifications du produit	UKCA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie