



Principales

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Gamme de produit | Sectionneur fusible TeSys |
| Type de produit ou équipement | Cartouche fusible |
| Nom de l'appareil | DF2 |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 500 V CA |
| Taille du fusible | 10 x 38 mm |
| Calibre des fusibles | NFC |
| Quantité du lot | Lot de 10 |

Complémentaires



| | |
|------------------|-----------|
| Courant nominal | 4 A 500 V |
| Type de fusible | AM |
| Poids du produit | 0,01 kg |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,3 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10,8 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 4 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 7 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 1,3 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 10,8 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 4 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 78 g |
| Type d'emballage 3 | S01 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 720 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 15 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 5,8 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |
| Profil environnemental |  Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC | Oui |
| Garantie contractuelle | |
| Garantie | 18 mois |