



Principales

Compatibilité de gamme	Harmony XVM Optimum
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'éclairage
Type d'accessoires / pièces séparées	Lampe à incandescence
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Ampoule à incandescence
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Balise et colonne de signalisation
Culot de lampe	BA 15d
Type de signalisation	Fixe
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Luminance	650 cd/m ²
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

Puissance dissipée maximale en W	5 W
Poids du produit	0,007 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.