



Principales

Gamme de produit	Lineryg
Type de produit ou équipement	Terminaison du câble
Taille d'embout	Court
Normes	DIN 46228-4
Type d'emballage	Cordon de sachets
Quantité du lot	10 jeux de 100
Section de câble	1 mm ²

Complémentaires

Type d'embout	Conducteur simple
Informations complémentaires	Sans support marqueur
Couleur	Rouge
Matériau de la collerette	Plastique sans halogène
Matière du tube	Cuivre se conformer à ISO 1337
Nombre de câbles	1
Jauge AWG	AWG 18
Dimension de la lunette d'encadrement	Ø 3,5 mm
Diamètre du tube	1,7 mm
Longueur	12 mm
Longueur du tube	6 mm
Poids du produit	0,095 kg

Environnement

Certifications du produit	UL
Température ambiante de fonctionnement	-20...105 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes