



Principales

Gamme de produit	Linery
Type de produit ou équipement	Terminaison du câble
Taille d'embout	Moyen
Normes	DIN 46228-4
Type d'emballage	Sachet
Quantité du lot	Lot de 20
Section de câble	35 mm ²

Complémentaires

Type d'embout	Conducteur simple
Informations complémentaires	Sans support marqueur
Couleur	Rouge
Matériau de la collerette	Plastique sans halogène
Matière du tube	Cuivre se conformer à ISO 1337
Nombre de câbles	1
Jauge AWG	AWG 2
Dimension de la lunette d'encadrement	Ø 13,5 mm
Diamètre du tube	8,7 mm
Longueur	30 mm
Longueur du tube	16 mm
Poids du produit	0,054 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-20...105 °C
--	--------------

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes