



Principales

| | |
|------------------------|--|
| Gamme de produit | Mureva BOX |
| Type de produit | Boîtier de distribution pré-équipé de bornes |
| Quantité par emballage | 5 pièces |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|--|
| Montage | En saillie |
| Entrée de câble | Passe-câbles |
| Mode de fixation | À clipser: couvercle |
| Dimensions intérieures | 80 x 80 x 45 mm |
| Nombre d'entrées de câble | 7 (diamètre : 20 mm) |
| Matière | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): corps Polypropylène: couvercle SBS (styrène butadiène styrène): passe-câble |
| Type de bornier | 3 bornes push-in |
| Classe d'isolation électrique | Classe II se conformer à CEI 536 |
| Hauteur | 51 mm |
| Largeur | 98 mm |
| Profondeur | 98 mm |
| Poids du produit | 0,096 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | -25...40 °C |
| Classe IK | IP55 conforming to CEI 60529 |
| Classe IK | IK07 conforming to EN 50102 |
| Température du fil incandescent | 650 °C |
| Normes | EN 60670 CE |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
