



Principales

Gamme de produit	Mureva TUBE
Type de produit	Manchon
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	25 pièces

Complémentaires

Destination du produit	Conduit Mureva Tube
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Polypropylène
Résistance à l'écrasement	750 N/m
Section nominale	191 mm ²
Diamètre intérieur	27 mm
Diamètre extérieur	32 mm
Poids du produit	0,016 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-5...60 °C
Labels qualité	NF
Normes	EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004
Classe IP	IP41
Classe IK	IK08

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.