



### Principales

Gamme de produit	Mureva TUBE
Type de produit	Manchon
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	25 pièces

### Complémentaires

Destination du produit	Conduit Mureva Tube
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Polypropylène
Résistance à l'écrasement	750 N/m
Section nominale	191 mm <sup>2</sup>
Diamètre intérieur	27 mm
Diamètre extérieur	32 mm
Poids du produit	0,016 kg

### Environnement

Température de fonctionnement	-5...60 °C
Labels qualité	NF
Normes	EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004
Classe IP	IP41
Classe IK	IK08

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Longueur de l'emballage 1	24,0 cm
Nb produits dans l'emballage 1	1
Largeur de l'emballage 2	16,5 cm
Hauteur de l'emballage 2	13,0 cm
Poids de l'emballage 2	410,0 g
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Hauteur de l'emballage 1	13,0 cm
Poids de l'emballage 1	16,0 g
Nb produits dans l'emballage 2	25
Type d'emballage 2	CAR
Longueur de l'emballage 2	24,0 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------