



### Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Coude
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	25 pièces

### Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Résistance à l'écrasement	750 N/m
Section nominale	119 mm <sup>2</sup>
Diamètre intérieur	21,3 mm
Diamètre extérieur	25 mm
Poids du produit	0,028 kg

### Environnement

Température de fonctionnement	-5...60 °C
Labels qualité	NF
Normes	EN 61386-21 : 2004 EN 50086-2-1
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Classe IP	IP40
Classe IK	IK07

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises