



### Principales

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Gamme de produit              | Mureva          |
| Type de produit ou équipement | T-section       |
| Couleur                       | Gris (RAL 7035) |
| Quantité par emballage        | 25 pièces       |

### Complémentaires

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation    |
| Conditions d'utilisation                   | Intérieur/extérieur          |
| Matière                                    | PVC (chlorure de polyvinyle) |
| Résistance à l'écrasement                  | 750 N/m                      |
| Section nominale                           | 119 mm²                      |
| Diamètre intérieur                         | 21,3 mm                      |
| Diamètre extérieur                         | 25 mm                        |
| Poids du produit                           | 0,042 kg                     |

### Environnement

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Température de fonctionnement   | -5...60 °C                         |
| Labels qualité                  | NF                                 |
| Normes                          | EN 61386-21 : 2004<br>EN 50086-2-1 |
| Caractéristique d'environnement | Non propagateur de flamme          |
| Classe IP                       | IP40                               |
| Classe IK                       | IK07                               |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |