



### Principales

Gamme de produit	Mureva FIX
Type de produit	Collier d'installation
Nuance de la couleur	Noir
Quantité du lot	100 pièces

### Complémentaires

Diamètre de serrage minimum	8 mm
Diamètre de serrage maximum	22 mm
Résistance à la déchirure	Résistance à l'arrachement: 36 daN Ø 20 mm
Matière	PA (polyamide) 12 Rislan®
Longueur	132 mm
Largeur	9 mm
Poids du produit	0,002 kg

### Environnement

Absorption d'humidité max	0,9 %
Température de fonctionnement	-60...85 °C 100 °C pendant 1000 heures 120 °C maximum
Tenue à la flamme	HB se conformer à UL 94
Normes	EN 50146
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>