



Principales

Gamme de produit	Mureva FIX
Type de produit	Collier d'installation
Nuance de la couleur	Noir
Quantité du lot	1000 pièces

Complémentaires

Diamètre de serrage minimum	10 mm
Diamètre de serrage maximum	42 mm
Résistance à la déchirure	Résistance à l'arrachement: 36 daN Ø 20 mm
Matière	PA (polyamide) 12 Rislan®
Longueur	194 mm
Largeur	9 mm

Environnement

Absorption d'humidité max	0,9 %
Température de fonctionnement	-60...85 °C 100 °C pendant 1000 heures 120 °C maximum
Tenue à la flamme	HB se conformer à UL 94
Normes	EN 50146
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises