



Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	GV2 LE
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence
Nom de l'appareil	GV2K
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe

Complémentaires

Accessoires associés	GV2MP LE1GVMEK GV2MC
Type d'unité de commande	Accrochage tourner pour déverrouiller
Diamètre	40 mm
Verrouillages optionnels	Cadenas sur position OFF
Équipement inclus	1 kit d'étanchéité IP55
Hauteur	48 mm
Largeur	73 mm
Poids du produit	0,12 kg
Couleur	Rouge

Environnement

Degré de protection IP	IP55
------------------------	------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.