Fiche produit
Caractéristiques

GV4ADM1111
TeSys GV4 - module contacts aux SDx paramétrable - pour GV4PEM - 2F+2O

Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GV4A
Type de produit ou équipement	Bloc de contact auxiliaire
Application	Signalisation
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys GV4 disjoncteur magnéto-thermique
Emplacement de montage	Côté droit
Mode d'installation	Pincé
Composition des pôles	2NO+2NF

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	250 V se conformer à CEI 60947-1
[Ue] tension assignée d'emploi	24...250 V CA 24...250 V CC
[Ith] courant thermique conventionnel	5 A
Calibre du fusible à associer	5 A gG conforming to CEI 60947-5-1
Endurance mécanique	100000 cycle
Courant commuté minimum	2 mA
Tension de commutation minimale	17 V
Puissance assignée d'emploi en VA	400 VA à 230…240 V AC-12
Puissance assignée d'emploi en W	50 W à 24 V DC-12

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.