



Principales

Gamme	TeSys TeSys Deca
Type de produit ou équipement	Kit poignée rotative
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de contrôle
Style de montage de la commande rotative	Prolongé
Couleur de poignée	Rouge
Couleur du plastron de la commande	Jaune
Marquage	ARRET - Déclenchement - MARCHÉ
Cadenassage de la commande rotative	1 à 3 cadenas Cadenas en position ON Cadenas sur position OFF

Complémentaires

Compatibilité de gamme	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4 TeSys TeSys Deca
Mode d'installation	Fixe
Emplacement de montage	Porte de l'enveloppe
Verrouillages optionnels	1 à 3 cadenas Ø 4 à Ø 8
Distance fond/porte	214...627 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP65
--------------------------	------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.