



Principales

Gamme de produit	Harmony GTUX
Type de produit ou équipement	Écran tactile eXtreme
Type de raccordement	Écran tactile
[Us] tension d'alimentation	12 V CC alimentation puissance
Limites de la tension d'alimentation	10,8...28,8 V
Puissance consommée en W	12,5 W
Courant à l'appel	30 A

Complémentaires

Résolution écran tactile	1024 x 1024
Résolution en pixel	1 280 x 800
Taille de l'affichage	12,1 pouces
Rapport géométrique	4:3
Type d'affichage	LCD TFT couleur
Résolution de l'afficheur	1280 x 800 pixels WVGA
Couleur d'affichage	262144 couleurs
Luminance	1000 cd/m²
Ecran tactile	Singletouch analogique résistive
Type de refroidissement	Convection naturelle
Dimensions de la découpe	295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm
Largeur	308,5 mm
Hauteur	230,5 mm
Profondeur	68 mm
Poids du produit	3,2 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66f IP67f Face avant : Type 4X
Normes	UL 61010 UL 121201 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 61010-1 CEI 61132-2
Certifications du produit	KC[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]ATEX zone 2/22[RETURN]CEI-Ex[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA[RETURN]UKEX
Température de fonctionnement	-30...70 °C se conformer à CEI 61131-2
Température ambiante pour le stockage	-30...70 °C
Degré de pollution	2
Caractéristique d'environnement	Gaz non corrosif Résistant aux UV
Humidité relative	10...90 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	2000 m


Tenue aux vibrations	7 mm amplitude constante (f = 5...9 Hz) se conformer à CEI 61131-2 19,6 m/s ² (f = 9...150 Hz) se conformer à CEI 61131-2
Tenue aux chocs mécaniques	392 m/s ² se conformer à CEI 61131-2
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 conforming to CEI 6100-4-11

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie


Dimensions extérieures

Unité d'affichage



- 1 : Avant
- 2 : Gauche
- 3 : Dessous


Unité d'affichage avec module de traitement en boîtier



- 1 : Avant
- 2 : Gauche
- 3 : Dessous

Dimensions avec câbles

mm
in.



(A) : Zone de rotation de l'attache

(B) : Pas du centre des vis de fixation


1 : Arrière

2 : Droite

3 : Dessous

Montage et dégagement

Dimensions de découpe du panneau



Dimensions en mm


A	B	C	R
295 (+1/-0)	217 (+1/-0)	1,6 à 5	3 max.

Dimensions en pouces

A	B	C	R
11,61 (+0,04/-0)	8,54 (+0,04/-0)	0,06 à 0,2	0,12 max.

Conditions de montage

Angle de montage



Lors de l'installation du produit dans une position inclinée, la face avant ne doit pas dépasser 30°.

Dégagement

