



Principales

Gamme de produit	Harmony iPC
Type de produit ou équipement	Module de communication Profibus DP
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion

Complémentaires

Accessoires / Pièces détachées	Harmony iPC
Type de connexion intégrée	Mini PCIe pleine longueur avec 1 SUB-D 9, taux de transmission : 9,6...12 Mbit/s 2 m câble
Courant en entrée	650 mA à 3,3 V CC
Compatibilité de gamme	Harmony iPC
Largeur	76 mm
Hauteur	81 mm
Profondeur	36 mm

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.