



Principales

Gamme	Vigilohm
Nom de l'appareil	IM20-1700
Type de produit ou équipement	Platine d'adaptation de tension
Application	Réseau moyen
Compatibilité de gamme	Vigilohm Vigilohm IM IM20 dispositif de contrôle d'isolement Vigilohm Vigilohm IM IM20L dispositif de contrôle d'isolement

Complémentaires

Tension du réseau	600...1700 V - CA (neutre distribué) 440...1000 V - CA (neutre non distribué) 345...1000 V - CC
Impédance moyenne	400 kOhm
A distance max	IM20: 3 m
Poids du produit	0,2 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.