



## Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Boîtier de plafond
Application	Installation étanche à l'air
Présentation du produit	Avec couvercle affleurant et prise d'éclairage douille E27
Équipement inclus	Dispositif d'accrochage pré-monté Prise DCL IPX4 Prise d'éclairage avec douille E27 Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC Couvercle encastré Crochet
Quantité du lot	Lot de 10

## Complémentaires

Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Par vis
Matière	PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène) PP (polypropylène)/ETP (élastomère thermoplastique) ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Acier PA (polyamide) 6.6
Tenue mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu
Nuance de la couleur	Vert (NCS S 2070-G80Y)
Entrée de câble	4 entrée défonçable
Diamètre/profondeur du foret	67 mm 50 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	49 mm

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises