



Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Application	Pour installation sans échange d'air
Présentation du produit	Sans couvercle

Complémentaires

Nombre de postes	4 postes
Mode de fixation	Par vis
Matière	PP/TPE
Tenue mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Entrée de câble	2 prédécoupes tube de 20...25 mm 8 prédécoupes tube de 16...20 mm
Entraxe	71 mm
Diamètre/profondeur du foret	67 mm 47 mm
Distance entre supports	60 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	286 mm
Profondeur	47 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

